

製品案内

食品工場向け残留塩素計 シリーズ

H A C C P 対応

地下水、市水、飲用適水の再滅菌監視及び制御用

残留塩素計 型 式 S R - 1 0 - B P S 定価 ¥ 6 6 0 , 0 0 0 ~

シンプルな構造で、3電極方式とピーズ機械洗浄により長期無保守で安定した測定ができます。

測定原理：無試薬型3電極ポーラログラフ式

仕 様： 測定範囲 0 ~ 2 . 0 0 mg/L(標準)

電 源 AC100V ± 10% 50/60Hz

出 力 DC4 ~ 20mA(絶縁)

上・下限警報



【コントローラ】



【検出部】

ボトルクーラ、ペットボトル、パストライザー等の滅菌監視及び制御用

残留塩素計 型 式 S R - 2 1 (パネル型) 定価 ¥ 7 6 0 , 0 0 0 ~

残留塩素計 型 式 F R - 2 1 (現場型) 定価 ¥ 7 2 0 , 0 0 0 ~

特殊洗浄で電極感度劣化を防止することにより

長期無保守で安定した測定ができます。

測定原理：無試薬型3電極ポーラログラフ式

仕 様： 測定範囲 0 ~ 3 0 . 0 mg/L(標準)

電 源 AC100V ± 10% 50/60Hz

出 力 DC4 ~ 20mA(絶縁)

上・下限警報



【SR-20コントローラ】



【FR-21】

洗ビン、洗卵、カット野菜、食肉、食鳥、C I P 洗浄水の監視及び制御用

残留塩素計 型 式 S R - 3 0 (パネル型) 定価 ¥ 7 6 0 , 0 0 0 ~

残留塩素計 型 式 F R - 3 0 (現場型) 定価 ¥ 7 2 0 , 0 0 0 ~

高濃度測定に対応した特殊電極と特殊洗浄により電極感度劣化を防止することで長期無保守で安定した測定ができます。

測定原理：無試薬型3電極ポーラログラフ式

仕 様： 測定範囲 0 ~ 2 0 0 mg/L(標準)

電 源 AC100V ± 10% 50/60Hz

出 力 DC4 ~ 20mA(絶縁)

上・下限警報 (SR-30)



【SR-30コントローラ】



【FR-30】

残留塩素記録計シリーズ ER - 33Rシリーズ

食品工場のあらゆる滅菌、消毒シーンで活躍する残留塩素記録計シリーズです。測定部は、豊富な納入実績と信頼性を誇るセンサと検出部を採用し、指示記録警報部と一体化したことにより取付けも簡単になりました。

一体化機器のため取付けが簡単。

機器を取り付ける。(50Aパイプ) 付属のホースで検水入口、出口を接続する。

電源(AC100V)コンセントに差し込む。スイッチを入れ、測定記録開始。

専用記録計で連続記録がとれますので安心した管理ができます。

機器の取扱いが簡単。

測定水を流して、スイッチを入れるだけで複雑な操作は必要ありません。

地下水、市水、飲用適水の再滅菌記録

残留塩素記録計 型 式 ER - 33R - 2 定価 ¥ 450,000 ~

シンプルな構造で、3電極方式とビーズ機械洗浄により長期無保守で安定した濃度記録ができます。

測定原理：無試薬型3電極ポーラログラフ式

仕 様： 測定範囲 0 ~ 2.00 mg/L(標準)

電 源 AC100V ± 10% 50/60Hz



ボトルクーラ、ペットボトル洗浄水、パストライザー等の滅菌記録

残留塩素記録計 型 式 ER - 33R - 20 定価 ¥ 470,000 ~

特殊洗浄で電極感度劣化を防止することにより

長期無保守で安定した濃度記録ができます。

測定原理：無試薬型3電極ポーラログラフ式

仕 様： 測定範囲 0 ~ 2.0 mg/L(標準)

電 源 AC100V ± 10% 50/60Hz



洗ビン、洗卵、カット野菜、食肉、食鳥、CIP洗浄水の記録

残留塩素記録計 型 式 ER - 33R - 200 定価 ¥ 490,000 ~

高濃度測定に対応した特殊電極と特殊洗浄によって

電極感度劣化を防止することにより長期無保守で

安定した濃度記録ができます。

測定原理：無試薬型3電極ポーラログラフ式

仕 様： 測定範囲 0 ~ 2.00 mg/L(標準)

電 源 AC100V ± 10% 50/60Hz



【お問い合わせ先】 詳細は個別カタログをご参照下さい。

TEC テクノエコ - 株式会社

〒358-0045 埼玉県入間市寺竹523-3

TEL 042-937-1061 FAX 042-936-5231